

Garant GREENPLUS

Frenafiletti 2GP22, Contenuto: 250ml**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	088060 250
GTIN	4062406422806
Classe articolo	01K

Descrizione**Esecuzione:**

L'utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. I serrafiletti monocomponenti e anaerobici sono adatti per tutti i tipi e qualsiasi forma di filettatura. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.

Modello **2GP22**, a bassa resistenza. Viscosità media. Ideale per giunti a vite facilmente smontabili. Per il fissaggio di viti con filettatura fine.

Uso:

Bassa resistenza – distacco facile con attrezzi normali. **Media resistenza** – distacco con attrezzi normali. **Alta resistenza** – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C).

Nota:

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

Descrizione tecnica

Smontaggio	con attrezzo standard
Momento di scollamento minimo	5,5 - 11,5 Nm
adatto per materiale	Metallo

Completamente indurito dopo	3 - 6 h
adatto per campo d'impiego	Frenafiletti
adatto per campo d'impiego	Per sigillare filetti
adatto per campo d'impiego	Uso universale
Classe di resistenza	a bassa resistenza
Caratteristica	sigillante
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Per misura del filetto M fino a	M36
Temperatura di immagazzinamento	5 - 23 °C
Resistenza manuale secondo	5 - 10 min
Capacità	250 ml
Viscosità dinamica	800 - 1500 mPas
Punto di infiammabilità	100 °C
Base chimica	Metacrilato
Durata dalla data di produzione	24 mese
Forma	liquido
Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
Spessore	1,08 g/cm ³
Per tipo di filettatura	Filettatura fine
Colore	viola
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo di prodotto	Frenafiletti