

Garant GREENPLUS

Frenafiletti 2GP70, Contenuto: 50ml**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	088062 50
GTIN	4062406423438
Classe articolo	01K

Descrizione**Esecuzione:**

L'utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. I serrafiletti monocomponenti e anaerobici sono adatti per tutti i tipi e qualsiasi forma di filettatura. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.

Modello **2GP70**, ad alta resistenza. Per il fissaggio di viti prigioniere, cuscinetti a sfera e volventi che di norma non possono più essere allentati. Per giunti a vite sottoposti a forte sollecitazione.

Uso:

Bassa resistenza – distacco facile con attrezzi normali. **Media resistenza** – distacco con attrezzi normali. **Alta resistenza** – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C).

Nota:

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

Descrizione tecnica

Base chimica	Metacrilato
Spessore	1,09 g/cm ³
adatto per campo d'impiego	Frenafiletti

adatto per campo d'impiego	Uso universale
adatto per campo d'impiego	Per sigillare filetti
Smontaggio	pesante
Capacità	50 ml
Completamente indurito dopo	3 - 6 h
Forma	liquido
Durata dalla data di produzione	24 mese
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Caratteristica	sigillante
Caratteristica	resistente agli oli
Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
Viscosità dinamica	300 - 900 mPas
Classe di resistenza	Alta resistenza
Temperatura di immagazzinamento	5 - 23 °C
Punto di infiammabilità	100 °C
Momento di scollamento minimo	35 - 45 Nm
Colore	verde
Per misura del filetto M fino a	M20
Resistenza manuale secondo	5 - 15 min
adatto per materiale	Metallo
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo di prodotto	Frenafiretti