

Garant GREENPLUS

Frenafiletti 2GP43, Contenuto: 50ml**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	088061 50
GTIN	4062406423414
Classe articolo	01K

Descrizione**Esecuzione:**

L'utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. I serrafiletti monocomponenti e anaerobici sono adatti per tutti i tipi e qualsiasi forma di filettatura. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.

Modello **2GP43**, a media resistenza. Sigilla e chiude diversi tipi di giunti a vite. Elevata resistenza contro le vibrazioni. Indurimento rapido su un elevato numero di metalli ferrosi. Maggiore tolleranza all'olio.

Uso:

Bassa resistenza – distacco facile con attrezzi normali. **Media resistenza** – distacco con attrezzi normali. **Alta resistenza** – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C).

Nota:

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

Descrizione tecnica

Spessore	1,08 g/cm ³
Completamente indurito dopo	3 - 6 h

Classe di resistenza	Resistenza media
Colore	blu
Punto di infiammabilità	100 °C
Resistenza manuale secondo adatto per campo d'impiego	5 - 15 min
adatto per campo d'impiego	Usò universale
adatto per campo d'impiego	Per sigillare filetti
Caratteristica	superfici oleose
Caratteristica	sigillante
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Caratteristica	resistente alle vibrazioni
Capacità	50 ml
adatto per materiale	Metallo
Base chimica	Metacrilato
Momento di scollamento minimo	15 - 25 Nm
Temperatura di immagazzinamento	5 - 23 °C
Forma	liquido
Durata dalla data di produzione	24 mese
Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
Viscosità dinamica	1500 - 4000 mPas
Smontaggio	con attrezzo standard
Per misura del filetto M fino a	M36
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo di prodotto	Frenafiretti