

Garant GREENPLUS

**Frenafiletti 2GP43, Contenuto: 250ml****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	088061 250
GTIN	4062406423421
Classe articolo	01K

**Descrizione****Esecuzione:**

L'utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. I serrafiletti monocomponenti e anaerobici sono adatti per tutti i tipi e qualsiasi forma di filettatura. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.

Modello **2GP43**, a media resistenza. Sigilla e chiude diversi tipi di giunti a vite. Elevata resistenza contro le vibrazioni. Indurimento rapido su un elevato numero di metalli ferrosi. Maggiore tolleranza all'olio.

**Uso:**

**Bassa resistenza** – distacco facile con attrezzi normali. **Media resistenza** – distacco con attrezzi normali. **Alta resistenza** – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C).

**Nota:**

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

**Descrizione tecnica**

Viscosità dinamica	1500 - 4000 mPas
Capacità	250 ml

Momento di scollamento minimo	15 - 25 Nm
Smontaggio	con attrezzo standard
Per misura del filetto M fino a	M36
Classe di resistenza	Resistenza media
Punto di infiammabilità	100 °C
Resistenza manuale secondo	5 - 15 min
Completamente indurito dopo	3 - 6 h
Base chimica	Metacrilato
Spessore	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Caratteristica	sigillante
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Caratteristica	resistente alle vibrazioni
Durata dalla data di produzione	24 mese
adatto per materiale	Metallo
Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
Temperatura di immagazzinamento	5 - 23 °C
adatto per campo d'impiego	Uso universale
adatto per campo d'impiego	Per sigillare filetti
adatto per campo d'impiego	superfici oleose
Colore	blu
Forma	liquido
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo di prodotto	Frenafiretti