

Garant**Frenafiletti 2GP90, Contenuto: 250ml****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	088063 250
GTIN	4062406423469
Classe articolo	01K

Descrizione**Esecuzione:**

L'utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. I serrafiletti monocomponenti e anaerobici sono adatti per tutti i tipi e qualsiasi forma di filettatura. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.

Modello **2GP90**, a media resistenza. Guarnizione affidabile di corpi in ghisa e cordoni di saldatura. Anche per l'ancoraggio e il fissaggio successivi di viti di piccole dimensioni e pezzi cilindrici.

Uso:

Bassa resistenza – distacco facile con attrezzi normali. **Media resistenza** – distacco con attrezzi normali. **Alta resistenza** – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C).

Nota:

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

Descrizione tecnica

Momento di scollamento minimo	10 - 15 Nm
Punto di infiammabilità	100 °C

Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
Completamente indurito dopo	5 - 8 h
Base chimica	Metacrilato
Temperatura di immagazzinamento	5 - 23 °C
Resistenza manuale secondo	40 - 60 min
adatto per campo d'impiego	Uso universale
adatto per campo d'impiego	Frenafiletti
adatto per campo d'impiego	Per sigillare filetti
adatto per campo d'impiego	Giunti a vite premontati
Caratteristica	sigillante
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Classe di resistenza	Resistenza media
Forma	liquido
Viscosità dinamica	10 - 20 mPas
Per misura del filetto M fino a	M6
Colore	verde
Capacità	250 ml
Spessore	1,08 g/cm ³
Durata dalla data di produzione	24 mese
adatto per materiale	Metallo
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo di prodotto	Frenafiletti