

Garant GREENPLUS

**Frenafiletti 2GP70, Contenuto: 250ml****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	088062 250
GTIN	4062406423445
Classe articolo	01K

**Descrizione****Esecuzione:**

L'utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. I serrafiletti monocomponenti e anaerobici sono adatti per tutti i tipi e qualsiasi forma di filettatura. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.

Modello **2GP70**, ad alta resistenza. Per il fissaggio di viti prigioniere, cuscinetti a sfera e volventi che di norma non possono più essere allentati. Per giunti a vite sottoposti a forte sollecitazione.

**Uso:**

**Bassa resistenza** – distacco facile con attrezzi normali. **Media resistenza** – distacco con attrezzi normali. **Alta resistenza** – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C).

**Nota:**

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

**Descrizione tecnica**

Base chimica	Metacrilato
Per misura del filetto M fino a	M20
Resistenza manuale secondo	5 - 15 min

Temperatura di immagazzinamento	5 - 23 °C
Viscosità dinamica	300 - 900 mPas
Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
Forma	liquido
Completamente indurito dopo	3 - 6 h
Capacità	250 ml
Colore	verde
Durata dalla data di produzione	24 mese
Spessore	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Punto di infiammabilità	100 °C
adatto per campo d'impiego	Uso universale
adatto per campo d'impiego	Per sigillare filetti
adatto per campo d'impiego	Frenafilletti
Classe di resistenza	Alta resistenza
Smontaggio	pesante
adatto per materiale	Metallo
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Caratteristica	sigillante
Caratteristica	resistente agli oli
Momento di scollamento minimo	35 - 45 Nm
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo di prodotto	Frenafilletti