

Garant GREENPLUS

Mastici per filetti 5GP42, Contenuto: 250ml**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	088064 250
GTIN	4062406423483
Classe articolo	01K

Descrizione**Esecuzione:**

I mastici per filetti impediscono le perdite di mezzi gassosi e liquidi. Questi prodotti vengono usati tipicamente per garantire la tenuta di filettature coniche di metallo nonché di pezzi di raccordo.

Modello **5GP42**. Sigillante per pezzi con filettatura in impianti o elementi di raccordo idraulici o pneumatici. Protezione efficace contro olio, acqua, idrocarburi e prodotti chimici.

Nota:

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

Descrizione tecnica

Spessore	1,08 g/cm ³
Momento di scollamento minimo	15 - 25 Nm
Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
Base chimica	Estere di metacrilato
Resistenza manuale secondo	10 - 20 min

Classe di resistenza	Resistenza media
Punto di infiammabilità	100 °C
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Viscosità dinamica	400 - 800 mPas
Capacità	250 ml
Per misura del filetto in pollici	3/4 pollici
Temperatura di immagazzinamento	5 - 23 °C
Colore	marrone
Forma	liquido
Smontaggio	con attrezzo standard
Dimensione massima fessura	0,15 mm
Durata dalla data di produzione	24 mese
Per misura del filetto M fino a	M26
Completamente indurito dopo	3 - 6 h
adatto per materiale	Metallo
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo di prodotto	Mastice