

Garant GREENPLUS

**Mastici per filetti 5GP42, Contenuto: 50ml****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	088064 50
GTIN	4062406423476
Classe articolo	01K

**Descrizione****Esecuzione:**

I mastici per filetti impediscono le perdite di mezzi gassosi e liquidi. Questi prodotti vengono usati tipicamente per garantire la tenuta di filettature coniche di metallo nonché di pezzi di raccordo.

Modello **5GP42**. Sigillante per pezzi con filettatura in impianti o elementi di raccordo idraulici o pneumatici. Protezione efficace contro olio, acqua, idrocarburi e prodotti chimici.

**Nota:**

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

**Descrizione tecnica**

Capacità	50 ml
Forma	liquido
Per misura del filetto in pollici	3/4 pollici
Colore	marrone
Dimensione massima fessura	0,15 mm

Smontaggio	con attrezzo standard
Punto di infiammabilità	100 °C
Spessore	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
Viscosità dinamica	400 - 800 mPas
Classe di resistenza	Resistenza media
Momento di scollamento minimo	15 - 25 Nm
Base chimica	Estere di metacrilato
Per misura del filetto M fino a	M26
Resistenza manuale secondo adatto per materiale	10 - 20 min Metallo
Durata dalla data di produzione	24 mese
Temperatura di immagazzinamento	5 - 23 °C
Completamente indurito dopo	3 - 6 h
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo di prodotto	Mastice