

Garant GREENPLUS

**Mastici per superfici 5GP74, Contenuto: 50ml****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	088067 50
GTIN	4062406423537
Classe articolo	01K

**Descrizione****Esecuzione:**

Mastice che indurisce in assenza di aria riempiendo lo spazio tra le superfici metalliche a contatto.

Modello **5GP74**. Per la tenuta di flange e superfici. Pellicola sigillante a indurimento rapido, leggermente flessibile.

**Nota:**

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

**Descrizione tecnica**

Classe di resistenza	Resistenza media
Base chimica	Metacrilato anaerobico
Forma	liquido
Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
Temperatura di immagazzinamento	5 - 23 °C
Smontaggio	con attrezzo standard

adatto per campo d'impiego	Collegamento flangiato
adatto per campo d'impiego	Per sigillare superfici
Colore	arancione
Spessore	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Dimensione massima fessura	0,25 mm
Completamente indurito dopo	3 - 6 h
adatto per materiale	Metallo
Resistenza manuale secondo	5 - 20 min
Punto di infiammabilità	100 °C
Viscosità dinamica	23000 - 35000 mPas
Caratteristica	resistente all'acqua
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Durata dalla data di produzione	24 mese
Momento di scollamento minimo	10 - 20 Nm
Capacità	50 ml
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo di prodotto	Mastice