

Garant GREENPLUS

**Mastici per filetti 5GP11, Contenuto: 50ml****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	088065 50
GTIN	4062406423490
Classe articolo	01K

**Descrizione****Esecuzione:**

I mastici per filetti impediscono le perdite di mezzi gassosi e liquidi. Questi prodotti vengono usati tipicamente per garantire la tenuta di filettature coniche di metallo nonché di pezzi di raccordo.

Modello **5GP11**. Tenuta contro acqua, aria compressa, gas, benzina, GPL nonché prodotti chimici. Tixotropico. L'additivo PTFE semplifica le operazioni di smontaggio. Specifico per la tenuta di raccordi filettati per tubi conici/cilindrici. Solidificandosi forma un rivestimento elastico.

**Nota:**

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

**Descrizione tecnica**

adatto per campo d'impiego	Collegamenti a vite
adatto per campo d'impiego	Filettatura gas
adatto per campo d'impiego	Sigillante per tubi
Temperatura di immagazzinamento	5 - 23 °C

Punto di infiammabilità	100 °C
Per misura del filetto in pollici	3 pollici
Smontaggio	con attrezzo standard
Resistenza manuale secondo	15 - 20 min
Spessore	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Durata dalla data di produzione	24 mese
Per misura del filetto M fino a	M80
Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
Base chimica	Estere di metacrilato
adatto per materiale	Metallo
Momento di scollamento minimo	5 - 15 Nm
Capacità	50 ml
Viscosità dinamica	15000 - 25000 mPas
Forma	liquido
Colore	bianco
Completamente indurito dopo	1 - 3 h
Classe di resistenza	a bassa resistenza
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo di prodotto	Mastice