

Garant GREENPLUS

**Mastici per filetti 5GP77, Contenuto: 250ml****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	088066 250
GTIN	4062406423520
Classe articolo	01K

**Descrizione****Esecuzione:**

I mastici per filetti impediscono le perdite di mezzi gassosi e liquidi. Questi prodotti vengono usati tipicamente per garantire la tenuta di filettature coniche di metallo nonché di pezzi di raccordo.

Modello **5GP77**. Sigilla filettature gas coniche/cilindriche fino a 3 pollici (ad es. sistemi di condotte del gas). Resistente al calore.

**Nota:**

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

**Descrizione tecnica**

Colore	giallo
Punto di infiammabilità	100 °C
adatto per campo d'impiego	Sigillante per tubi
adatto per campo d'impiego	Filettatura gas
Classe di resistenza	Alta resistenza

Momento di scollamento minimo	20 - 30 Nm
Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
Durata dalla data di produzione	24 mese
Dimensione massima fessura	0,35 mm
Per misura del filetto in pollici	3 pollici
Viscosità dinamica	20000 - 40000 mPas
Capacità	250 ml
Base chimica	Estere di metacrilato
adatto per materiale	Metallo
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Caratteristica	senza etichettatura
Smontaggio	con attrezzo standard
Forma	liquido
Completamente indurito dopo	3 - 6 h
Temperatura di immagazzinamento	5 - 23 °C
Resistenza manuale secondo	5 - 15 min
Spessore	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Per misura del filetto M fino a	M80
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo di prodotto	Mastice