

Garant GREENPLUS

Mastici per filetti 5GP11, Contenuto: 250ml**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	088065 250
GTIN	4062406423506
Classe articolo	01K

Descrizione**Esecuzione:**

I mastici per filetti impediscono le perdite di mezzi gassosi e liquidi. Questi prodotti vengono usati tipicamente per garantire la tenuta di filettature coniche di metallo nonché di pezzi di raccordo.

Modello **5GP11**. Tenuta contro acqua, aria compressa, gas, benzina, GPL nonché prodotti chimici. Tixotropico. L'additivo PTFE semplifica le operazioni di smontaggio. Specifico per la tenuta di raccordi filettati per tubi conici/cilindrici. Solidificandosi forma un rivestimento elastico.

Nota:

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

Descrizione tecnica

Spessore	1,09 g/cm ³
adatto per campo d'impiego	Collegamenti a vite
adatto per campo d'impiego	Filettatura gas
adatto per campo d'impiego	Sigillante per tubi

adatto per materiale	Metallo
Classe di resistenza	a bassa resistenza
Temperatura di immagazzinamento	5 - 23 °C
Forma	liquido
Colore	bianco
Completamente indurito dopo	1 - 3 h
Momento di scollamento minimo	5 - 15 Nm
Capacità	250 ml
Smontaggio	con attrezzo standard
Per misura del filetto M fino a	M80
Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
Base chimica	Estere di metacrilato
Punto di infiammabilità	100 °C
Resistenza manuale secondo	15 - 20 min
Durata dalla data di produzione	24 mese
Per misura del filetto in pollici	3 pollici
Viscosità dinamica	15000 - 25000 mPas
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo di prodotto	Mastice