

Garant GREENPLUS

Mastici per superfici 5GP73, Contenuto: 250ml**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	088068 250
GTIN	4062406423568
Classe articolo	01K

Descrizione**Esecuzione:**

Mastice che indurisce in assenza di aria riempiendo lo spazio tra le superfici metalliche a contatto.

Modello **5GP73**. Mastice per superfici tissotropico di media resistenza per la tenuta di parti filettate metalliche. Tenuta di coperture, flange e superfici. Pellicola sigillante a indurimento rapido, leggermente flessibile.

Nota:

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

Descrizione tecnica

Base chimica	Metacrilato anaerobico
Caratteristica	resistente all'acqua
Caratteristica	resistente all'olio
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Colore	verde

Spessore	1,11 g/cm ³
Momento di scollamento minimo	10 - 20 Nm
Viscosità dinamica	35000 - 60000 mPas
adatto per materiale	Metallo
Resistenza manuale secondo	5 - 15 min
Dimensione massima fessura	0,2 mm
Classe di resistenza	Resistenza media
Temperatura di immagazzinamento	5 - 23 °C
Forma	liquido
Punto di infiammabilità	100 °C
adatto per campo d'impiego	Collegamento flangiato
adatto per campo d'impiego	Per sigillare superfici
Completamente indurito dopo	3 - 6 h
Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
Durata dalla data di produzione	24 mese
Capacità	250 ml
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo di prodotto	Mastice