

Garant GREENPLUS

Mastici per superfici 5GP73, Contenuto: 50ml**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	088068 50
GTIN	4062406423551
Classe articolo	01K

Descrizione**Esecuzione:**

Mastice che indurisce in assenza di aria riempiendo lo spazio tra le superfici metalliche a contatto.

Modello **5GP73**. Mastice per superfici tissotropico di media resistenza per la tenuta di parti filettate metalliche. Tenuta di coperture, flange e superfici. Pellicola sigillante a indurimento rapido, leggermente flessibile.

Nota:

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

Descrizione tecnica

Momento di scollamento minimo	10 - 20 Nm
Punto di infiammabilità	100 °C
Completamente indurito dopo	3 - 6 h
Base chimica	Metacrilato anaerobico
Classe di resistenza	Resistenza media

Durata dalla data di produzione	24 mese
Temperatura di immagazzinamento	5 - 23 °C
Capacità	50 ml
adatto per campo d'impiego	Collegamento flangiato
adatto per campo d'impiego	Per sigillare superfici
adatto per materiale	Metallo
Viscosità dinamica	35000 - 60000 mPas
Resistenza manuale secondo	5 - 15 min
Colore	verde
Forma	liquido
Dimensione massima fessura	0,2 mm
Caratteristica	resistente all'acqua
Caratteristica	resistente all'olio
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Spessore	1,11 g/cm ³
Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo di prodotto	Mastice