

Garant GREENPLUS

Sigillante 6GP48, Contenuto: 50ml**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	088070 50
GTIN	4062406423599
Classe articolo	01K

Descrizione**Esecuzione:**

La tecnica di sigillatura consiste nel collegare ermeticamente due o più componenti. L'applicazione della colla permette di creare un'unione stabile sfruttando l'intera superficie di contatto. Possibilità di un'elevata trasmissione della forza nonché di sollecitazioni dinamiche (ottima resistenza al taglio).

Modello **6GP48**. Prodotto a indurimento rapido e resistente al calore per il fissaggio di giunti cilindrici. Per il fissaggio di boccole di scorrimento cilindriche nei blocchi motore. Adatto anche per il fissaggio di cuscinetti in forni di riscaldamento.

Nota:

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

Descrizione tecnica

Viscosità dinamica	400 - 700 mPas
adatto per campo d'impiego	Per sigillare filetti
adatto per campo d'impiego	Adesivo per crepe
Punto di infiammabilità	100 °C

Temperatura di immagazzinamento	5 - 23 °C
Colore	verde
Dimensione massima fessura	0,2 mm
Forma	liquido
Spessore	1,1 g/cm ³
Completamente indurito dopo	3 - 6 h
Capacità	50 ml
Classe di resistenza	Alta resistenza
Resistenza manuale secondo	5 - 15 min
Durata dalla data di produzione	24 mese
Momento di scollamento minimo	40 Nm
adatto per materiale	Metallo
Per misura del filetto M fino a	M20
Caratteristica	a indurimento rapido
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
Base chimica	Metacrilato
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo di prodotto	Sigillante