

Garant GREENPLUS

Sigillante 6GP38, Contenuto: 50ml**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	088069 50
GTIN	4062406423575
Classe articolo	01K

Descrizione**Esecuzione:**

La tecnica di sigillatura consiste nel collegare ermeticamente due o più componenti. L'applicazione della colla permette di creare un'unione stabile sfruttando l'intera superficie di contatto. Possibilità di un'elevata trasmissione della forza nonché di sollecitazioni dinamiche (ottima resistenza al taglio).

Modello **6GP38**. Prodotto universale a indurimento rapido ad elevata resistenza per sollecitazioni di taglio statiche e sollecitazioni dinamiche. Per il fissaggio di ruote dentate, pulegge e collegamenti dell'albero del rotore su motori elettrici.

Nota:

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

Descrizione tecnica

adatto per materiale	Metallo
Dimensione massima fessura	0,25 mm
Forma	liquido
Punto di infiammabilità	100 °C

Resistenza manuale secondo	5 - 15 min
Completamente indurito dopo	1 - 3 h
Durata dalla data di produzione	24 mese
Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
Capacità	50 ml
Per misura del filetto M fino a	M36
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Caratteristica	a indurimento rapido
Colore	verde
Classe di resistenza	Alta resistenza
Spessore	1,09 g/cm ³
Base chimica	Metacrilato
adatto per campo d'impiego	Per sigillare filetti
adatto per campo d'impiego	Adesivo per crepe
Viscosità dinamica	3000 - 6000 mPas
Momento di scollamento minimo	40 Nm
Temperatura di immagazzinamento	5 - 23 °C
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo di prodotto	Sigillante