

Garant GREENPLUS

**Sigillante 6GP60, Contenuto: 50ml****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	088071 50
GTIN	4062406423612
Classe articolo	01K

**Descrizione****Esecuzione:**

La tecnica di sigillatura consiste nel collegare ermeticamente due o più componenti. L'applicazione della colla permette di creare un'unione stabile sfruttando l'intera superficie di contatto. Possibilità di un'elevata trasmissione della forza nonché di sollecitazioni dinamiche (ottima resistenza al taglio).

Modello **6GP60**. Per la riparazione di aree usurate e il ripristino degli accoppiamenti corretti. Adatto alle fessure di grandi dimensioni. Il prodotto solidificato può essere lavorato mediante foratura, fresatura o rettifica.

**Nota:**

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

**Descrizione tecnica**

Base chimica	Metacrilato
Completamente indurito dopo	3 - 6 h
Durata dalla data di produzione	24 mese
Viscosità dinamica	200000 - 600000 mPas

Spessore	1,13 g/cm <sup>3</sup>
Forma	pastoso
Caratteristica	resistente alle sollecitazioni meccaniche
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
adatto per materiale	Metallo
Resistenza manuale secondo	5 - 15 min
adatto per campo d'impiego	Riparazione
adatto per campo d'impiego	Adesivo per crepe
Per misura del filetto M fino a	M20
Capacità	50 ml
Punto di infiammabilità	100 °C
Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
Dimensione massima fessura	0,3 mm
Classe di resistenza	Alta resistenza
Colore	argento
Temperatura di immagazzinamento	5 - 23 °C
Momento di scollamento minimo	18 Nm
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo di prodotto	Sigillante