

**Riflettore con LED, Potenza assorbita: 48W****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	081274 48
GTIN	5708997354537
Classe articolo	08C

**Descrizione****Esecuzione:**

Esecuzione quasi priva di ombre e antiriflesso con ampia diffusione della luce. Con impugnatura integrata e base di appoggio per il montaggio diretto della lampada da lavoro. Due prese Schuko consentono il collegamento degli elettrodomestici in modo rapido e semplice senza utilizzare ulteriori cavi.

**Funzione:**

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Per:**

Treppiede n. art. 081252 Dim. 1,35-3.

**Descrizione tecnica**

Tensione nominale	100 - 240 V
Peso	3430 g
Altezza complessiva	310 mm
Angolo di irradiazione impostabile	100 grado

Lunghezza cavo di collegamento.	5 m
Potenza assorbita	48 W
Lunghezza complessiva	318 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Larghezza complessiva	117 mm
Grado di protezione IP	IP 54
Corrente di illuminazione	6000 lm
Tipo di prodotto	Proiettore per luce diffusa