

Garant**Paio di guanti MASTER CUT C OIL, Misure guanti da lavoro: 10****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 094418 10 |
| GTIN | 4062406423278 |
| Classe articolo | 01H |

Descrizione**Esecuzione:**

Aderente ed estremamente comodo grazie alla tecnologia di lavorazione a 18 maglie. Comodo rivestimento in microschiuma di nitrile per un'ottima sensibilità tattile e un'elevata destrezza. Particolarmente adatto per la manipolazione di precisione di componenti affilati di piccole dimensioni. Perfettamente indicato anche negli ambienti umidi od oleosi grazie al rivestimento con 3/4 di nitrile fino alle nocche. Un secondo strato di rivestimento in nitrile sabbato sul palmo e sulle dita garantisce una presa particolarmente sicura. Con piega del pollice rinforzata per garantire una maggiore durata.

GARANT MASTER CUT C OIL. Guanto antitaglio molto flessibile con livello di protezione antitaglio C. Particolarmente adatto per **ambienti di lavoro oleosi con pericolo di taglio elevato**, ad esempio su macchine per la truciolatura.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Serie | MASTER CUT |
| Caratteristiche guanti | Piega del pollice rinforzata |
| Caratteristiche guanti | Privi di DMF |
| Tecnologia di lavorazione a maglia | 18G |
| Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388 | 4X42C |
| Materiale supporto | HPPE |
| Rivestimento | Nitril |
| Variante del rivestimento | Rivestimento a 3/4 |
| Campo di applicazione | Universale |
| Campo di applicazione | Precisione |
| Colore | grigio / nero |
| Utilizzo | riutilizzabile |
| Categoria di protezione antitaglio | C |
| Tipo di prodotto | Guanti antitaglio |