

Garant**Paio di guanti MASTER CUT B OIL+, Misure guanti da lavoro: 6****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 094421 6 |
| GTIN | 4062406423858 |
| Classe articolo | 01H |

Descrizione**Esecuzione:**

Aderente ed estremamente comodo grazie alla tecnologia di lavorazione a 18 maglie. Comodo rivestimento in microschiuma di nitrile per un'ottima sensibilità tattile e un'elevata destrezza. Particolarmente adatto per la manipolazione di precisione di componenti affilati di piccole dimensioni. Perfettamente indicato anche negli ambienti oleosi grazie al rivestimento interamente in nitrile fino alle nocche. Un secondo strato di rivestimento in nitrile sabbato sul palmo e sulle dita garantisce una presa particolarmente sicura. Con piega del pollice rinforzata per garantire una maggiore durata.

GARANT MASTER CUT B OIL+. Guanto antitaglio molto flessibile con livello di protezione antitaglio B. Perfettamente adatto per **ambienti di lavoro molto oleosi con pericolo di taglio medio**, ad esempio su macchine per la truciatura.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Serie | MASTER CUT |
| Caratteristiche guanti | Privi di DMF |
| Tecnologia di lavorazione a maglia | 18G |
| Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388 | 4X42B |
| Materiale supporto | HPPE |
| Rivestimento | Nitril |
| Variante del rivestimento | Rivestimento completo |
| Campo di applicazione | Universale |
| Campo di applicazione | Precisione |
| Colore | nero |
| Utilizzo | riutilizzabile |
| Categoria di protezione antitaglio | B |
| Tipo di prodotto | Guanti antitaglio |