

**Garant****Paio di guanti MASTER CUT C OIL+, Misure guanti da lavoro: 8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094422 8
GTIN	4062406423933
Classe articolo	01H

**Descrizione****Esecuzione:**

Aderente ed estremamente comodo grazie alla tecnologia di lavorazione a 18 maglie. Comodo rivestimento in microschiuma di nitrile per un'ottima sensibilità tattile e un'elevata destrezza. Particolarmente adatto per la manipolazione di precisione di componenti affilati di piccole dimensioni. Perfettamente indicato anche negli ambienti oleosi grazie al rivestimento interamente in nitrile fino alle nocche. Un secondo strato di rivestimento in nitrile sabbiato sul palmo e sulle dita garantisce una presa particolarmente sicura. Con piega del pollice rinforzata per garantire una maggiore durata.

**GARANT MASTER CUT C OIL+.** Guanto antitaglio molto flessibile con livello di protezione antitaglio C. Perfettamente adatto per **ambienti di lavoro molto oleosi con pericolo di taglio elevato**, ad esempio su macchine per la truciolatura.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Serie	MASTER CUT
Caratteristiche guanti	Piega del pollice rinforzata
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42C
Materiale supporto	HPPE
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Rivestimento completo
Campo di applicazione	Universale
Campo di applicazione	Precisione
Colore	nero
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	C
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio