

**Avvitatore pneumatico, Modello: 9427****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	079122 9427
GTIN	015451652111
Classe articolo	03R

**Descrizione****Esecuzione:**

Tutti i dati tecnici si riferiscono ad una pressione dinamica di **6,3 bar** e al  $\varnothing$  interno indicato del tubo flessibile.

Mini-avvitatore a cricchetto pneumatico, 130 mm di lunghezza. Pulsante per il cambio rapido della bussola.

**Ricambi:**

**Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit):** sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

**Descrizione tecnica**

Numero massimo giri	270 min <sup>-1</sup>
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Vibrazione massima a norma EN	5 m/s <sup>2</sup>
Fabbisogno massimo d'aria	336 l/min
Campo di coppia	7 - 35 Nm
Misura tubo flessibile consigliata ( $\varnothing$ interno)	10 mm

Dimensione portautensile	3/8 pollici
Denominazione originale prodotto	9427
Peso	0,5 kg
Filettatura di raccordo	BSP
Ø Massimo viti (8.8-12.9)	M8
Lunghezza	130 mm
Rumorosità	93 dB(A)
Tipo di prodotto	Avvitatori