



Lampada frontale a LED con batteria, Modello: H15R-CORE



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|------------------|
| Numero d'ordine | 081479 H15R-CORE |
| GTIN | 4058205020930 |
| Classe articolo | 04B |

Descrizione

Esecuzione:

Potenti lampade frontali a LED per uso professionale.

- **Testa orientabile e funzione di messa a fuoco graduale.**
- **Utilizzo intuitivo e dimmerazione regolabile in continuo.**
- **Fascia paraorecchi intercambiabile e lavabile.**
- **L'interfaccia uniforme consente un semplice collegamento a un'ampia gamma di accessori tramite il sistema di connessione Ledlenser.**

Potenti lampade frontali con utilizzo intuitivo e regolazione continua della luminosità. Protezione estremamente elevata contro polvere e acqua grazie alla tecnologia Flex Sealing. Nuova interfaccia uniforme tramite il sistema di connessione Ledlenser per consentire un semplice collegamento a un'ampia gamma di accessori.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Corrente di illuminazione | 1000 lm |
| Denominazione originale prodotto | H15R Core |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Alimentazione | Alimentazione a batteria |
| Numero di batterie contenute | 1 |
| Autonomia Livello 2 | 80 h |
| Corrente di illuminazione Livello 2 | 20 lm |
| Durata | 5 h |
| Peso | 380 g |
| Ø Testa | 47 mm |
| Grado di protezione IP | IP 67 |
| Illuminazione regolabile | sì |
| Corrente di illuminazione Boost | 2500 lm |
| Tipo di prodotto | Lampada frontale |