

Magnete permanente cilindrico piatto con filettatura interna, Ferrite, Ø: 80mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085915 80
GTIN	2050000965319
Classe articolo	08Q

Descrizione

Esecuzione:

- **Magnete permanente cilindrico piatto schermato, nucleo in ferrite dura e boccola filettata**
- **Superficie zincata.**
- **Resistente alle alte temperature fino a massimo 120 °C.**

Uso:

Per il serraggio, montaggio, inserimento mediante fissaggio a vite.

Nota:

Ganci a vite con filettatura esterna vedi n. art. 085921.

Descrizione tecnica

Altezza	18 mm
Termostabilità massima	120 °C
Boccola filettata	sì
Forza di tenuta nominale	600 N
Peso	520 g
Ø	80 mm
Materiale superficie	zincato

Filettatura	M10 mm
Altezza con filettatura	34 mm
Materiale nucleo del magnete	Ferrite
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto