

HOLEX**Accoppiamento rapido con filettatura esterna, Filettatura di raccordo esterna:
1/4pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080170 1/4
GTIN	4062406519377
Classe articolo	02A

Descrizione**Esecuzione:**

Giunti a chiusura rapida, valore nominale 7,2. Potenza di flusso 1000 l/min (aria). Materiale: ottone (lucido). Pressione di esercizio: PN 35 bar / Temperatura: da -20 °C a +100 °C.

Descrizione tecnica

Valore della portata	1000 l/min
Pressione massima di esercizio	35 bar
Filettatura di raccordo esterna	1/4 pollici
Tipo di prodotto	Giunto