

Garant
Mandrino portautensili a calettare Forma ADB, BT 50 A = 160, Ø di serraggio D1: 12mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	303461 12
GTIN	4062406520175
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:

- **Regolazione integrata della lunghezza degli utensili, corsa di regolazione 10 mm (a partire da Ø 6).**
- **Dim.3–5 per HM, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, prolunga per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302417, apparecchi per calettamento n. art. 354210 – 354400.

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	32 mm
Ø D ₂	24 mm
Ø Attacco D ₁	12 mm
Sporgenza totale Dim. A	160 mm
Adattatore	BT 50 A = 160
Norma attacco	JIS B6339

Norma attacco	JIS B6339
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciatura	HSC
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare

Accessori

Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Adattatore di raffreddamento corto 4,5° Per Ø attacco 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1	354210 SU1
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Supporto base per utensili per SK per attacco conico SK 50	354225 50
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1	354215 CU1
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codolo Forma B Adatti per coni 50	308640 50
Banco da lavoro	354290
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50

Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Anello intercambiabile per bobinaSU1 Per Ø attacco 6-12 mm	354240 6-12
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Adattatore di raffreddamento lungo4,5° Per Ø attacco 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
CodoloForma A Adatti per coni 50	308600 50