

Magnete permanente cilindrico piatto con filettatura interna, Ferrite, Ø: 13mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085915 13
GTIN	2050000964992
Classe articolo	08Q

Descrizione

Esecuzione:

- **Magnete permanente cilindrico piatto schermato, nucleo in ferrite dura e boccia filettata**
- **Superficie zincata.**
- **Resistente alle alte temperature fino a massimo 120 °C.**

Uso:

Per il serraggio, montaggio, inserimento mediante fissaggio a vite.

Nota:

Ganci a vite con filettatura esterna vedi n. art. 085921.

Descrizione tecnica

Ø	13 mm
Materiale superficie	zincato
Altezza	4,5 mm
Forza di tenuta nominale	10 N
Boccia filettata	sì
Filettatura	M3 mm
Altezza con filettatura	11,5 mm

Peso	5 g
Termostabilità massima	120 °C
Materiale nucleo del magnete	Ferrite
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto

Accessori

Set di ganci a vite con filettatura esterna 10 pezzi Filettatura M3	085921 M3
---	-----------