

HOLEX**Accoppiamento rapido con attacco filettato, Filettatura interna di raccordo:
3/8pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080171 3/8
GTIN	4062406572709
Classe articolo	02A

Descrizione**Esecuzione:**

Giunti a chiusura rapida, valore nominale 7,2. Potenza di flusso 1000 l/min (aria). Materiale: ottone (lucido). Pressione di esercizio: PN 35 bar / Temperatura:-20 °C bis +100 °C.

Descrizione tecnica

Pressione massima di esercizio	35 bar
Valore della portata	1000 l/min
Filettatura interna di raccordo	3/8 pollici
Tipo di prodotto	Giunto