



Accoppiamento rapido con attacco filettato, Filettatura interna di raccordo: 1/2pollici



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080171 1/2
GTIN	4062406573317
Classe articolo	02A

Descrizione

Esecuzione:

Giunti a chiusura rapida, valore nominale 7,2. Potenza di flusso 1000 l/min (aria). Materiale: ottone (lucido). Pressione di esercizio: PN 35 bar / Temperatura:-20 °C bis +100 °C.

Descrizione tecnica

Filettatura interna di raccordo	1/2 pollici
Valore della portata	1000 l/min
Pressione massima di esercizio	35 bar
Tipo di prodotto	Giunto