



Accoppiamento rapido con raccordo per tubo flessibile, Ø Interno raccordo tubo: 6mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080172 6
GTIN	4062406523954
Classe articolo	02A

Descrizione

Esecuzione:

Giunti a chiusura rapida, valore nominale 7,2. Potenza di flusso 1000 l/min (aria). Materiale: ottone (lucido). Pressione di esercizio: PN 35 bar / Temperatura: -20 °C bis +100 °C.

Descrizione tecnica

Ø Interno raccordo tubo	6 mm
Pressione massima di esercizio	35 bar
Valore della portata	1000 l/min
Tipo di prodotto	Giunto