

**Accoppiamento rapido con raccordo per tubo flessibile, Ø Interno raccordo tubo: 9mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080172 9
GTIN	4062406523961
Classe articolo	02A

Descrizione**Esecuzione:**

Giunti a chiusura rapida, valore nominale 7,2. Potenza di flusso 1000 l/min (aria). Materiale: ottone (lucido). Pressione di esercizio: PN 35 bar / Temperatura: -20 °C bis +100 °C.

Descrizione tecnica

Valore della portata	1000 l/min
Pressione massima di esercizio	35 bar
Ø Interno raccordo tubo	9 mm
Tipo di prodotto	Giunto