

HOLEX**Set di nippoli con filettatura interna 10 pezzi, Filettatura interna di raccordo: 1/2pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080173 1/2
GTIN	4062406522544
Classe articolo	02A

Descrizione**Esecuzione:**

Giunti a chiusura rapida, valore nominale 7,2. Potenza di flusso 1000 l/min (aria). Materiale: ottone (lucido). Pressione di esercizio: PN 35 bar / Temperatura:-20 °C bis +100 °C.

Descrizione tecnica

Contenuto del set	10
Pressione massima di esercizio	35 bar
Filettatura di raccordo esterna	1/2 pollici
Tipo di prodotto	Nippoli