



## Set di nippoli con filettatura interna 10 pezzi, Filettatura interna di raccordo: 1/4pollici



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080173 1/4
GTIN	4062406522520
Classe articolo	02A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Giunti a chiusura rapida, valore nominale 7,2. Potenza di flusso 1000 l/min (aria). Materiale: ottone (lucido). Pressione di esercizio: PN 35 bar / Temperatura:-20 °C bis +100 °C.

### Descrizione tecnica

Contenuto del set	10
Pressione massima di esercizio	35 bar
Filettatura di raccordo esterna	1/4 pollici
Tipo di prodotto	Nippoli