



Set di nippoli con filettatura interna 10 pezzi, Filettatura interna di raccordo: 3/8pollici



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080173 3/8
GTIN	4062406522537
Classe articolo	02A

Descrizione

Esecuzione:

Giunti a chiusura rapida, valore nominale 7,2. Potenza di flusso 1000 l/min (aria). Materiale: ottone (lucido). Pressione di esercizio: PN 35 bar / Temperatura:-20 °C bis +100 °C.

Descrizione tecnica

Pressione massima di esercizio	35 bar
Contenuto del set	10
Filettatura di raccordo esterna	3/8 pollici
Tipo di prodotto	Nippoli