

**Set di innesti rapidi 10 pezzi, Ø Interno raccordo tubo: 13mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080176 13
GTIN	4062406522599
Classe articolo	02A

**Descrizione****Esecuzione:**

Giunti a chiusura rapida, valore nominale 7,2. Potenza di flusso 1000 l/min (aria). Materiale: ottone (lucido). Pressione di esercizio: PN 35 bar / Temperatura: -20 °C bis +100 °C.

**Descrizione tecnica**

Ø Interno raccordo tubo	13 mm
Pressione massima di esercizio	35 bar
Contenuto del set	10
Tipo di prodotto	Nippli