

Garant

Tubo a spirale in PU da 1/4 pollice con giunto di sicurezza in acciaio Ø 8x12 mm, Lunghezza utile del tubo flessibile: 5m

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080238 5
GTIN	4062406523763
Classe articolo	01A

Descrizione**Esecuzione:**

Tubo flessibile a spirale PU molto leggero, resistente alle abrasioni con buona forza di recupero della molla. Termostabile da -20 °C a 60 °C.

Fornitura:

Inclusi **accoppiamento rapido di sicurezza GARANT in acciaio** e nipplo in acciaio.

Descrizione tecnica

Pressione massima di esercizio	10 bar
Ø Interno tubo flessibile	8 mm
Ø Esterno tubo flessibile	12 mm
Campo temperatura	-20 - 60 °C
Lunghezza utile del tubo flessibile	5 m
Tipo di prodotto	Tubo flessibile

