

Garant

**Set con tubo flessibile in PU con giunto di sicurezza in acciaio Ø 8×12 mm,
Lunghezza utile del tubo flessibile: 5m**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080242 5
GTIN	4062406523794
Classe articolo	01A

Descrizione**Esecuzione:**

Tubo in PU molto leggero, flessibile e resistente alle abrasioni con una buona forza di recupero. Adatto per aria compressa oleosa.

Fornitura:

Inclusi accoppiamento rapido **di sicurezza** in acciaio e nipplo in acciaio.

Descrizione tecnica

Lunghezza utile del tubo flessibile	5 m
Raccordo innesto	1/4 pollici
Pressione massima di esercizio	16 bar
Ø Interno tubo flessibile	8 mm
Ø Esterno tubo flessibile	12 mm
Colore	blu
Tipo di prodotto	Tubo flessibile

Accessori

Nipplo con filettatura esternaSet di 5 pezzi Filettatura di
raccordo esterna 1/4 pollici

080290 1/4