

**Garant**

**Tubo a spirale in PU da 1/2 pollice con giunto di sicurezza in acciaio Ø 11×16 mm., Lunghezza utile del tubo flessibile: 5m**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080239 5
GTIN	4062406523787
Classe articolo	01A

**Descrizione****Esecuzione:**

Tubo flessibile a spirale PU molto leggero, resistente alle abrasioni con buona forza di recupero della molla. Termostabile da -20 °C a 60 °C.

**Fornitura:**

Inclusi **accoppiamento rapido di sicurezza GARANT in acciaio** e nipplo in acciaio.

**Descrizione tecnica**

Pressione massima di esercizio	10 bar
Lunghezza utile del tubo flessibile	5 m
Ø Esterno tubo flessibile	16 mm
Ø Interno tubo flessibile	11 mm
Campo temperatura	-20 - 60 °C
Tipo di prodotto	Tubo flessibile

