

**Garant**

**Set con tubo flessibile in PU con giunto di sicurezza in acciaio Ø 11×16 mm.,  
Lunghezza utile del tubo flessibile: 10m**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080243 10
GTIN	4062406524012
Classe articolo	01A

**Descrizione****Esecuzione:**

Tubo in PU molto leggero, flessibile e resistente alle abrasioni con una buona forza di recupero. Adatto per aria compressa oleosa.

**Fornitura:**

Inclusi accoppiamento rapido **di sicurezza** in acciaio e nipplo in acciaio.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza utile del tubo flessibile	10 m
Ø Interno tubo flessibile	11 mm
Raccordo innesto	1/4 pollici
Ø Esterno tubo flessibile	16 mm
Colore	blu
Pressione massima di esercizio	16 bar
Tipo di prodotto	Tubo flessibile

---

## Accessori

Nipplo con filettatura esternaSet di 5 pezzi Filettatura di  
raccordo esterna 1/4 pollici

---

080290 1/4