



Set con tubo flessibile in PU High Vis con giunto di sicurezza in acciaio eSafe Ø 8x12 mm, Lunghezza utile del tubo flessibile: 5m



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080246 5
GTIN	7391390442215
Classe articolo	08A

Descrizione

Esecuzione:

Tubo in PU molto leggero, flessibile e resistente alle abrasioni con una buona forza di recupero. Kit tubi flessibili nel colore segnaletico verde (High-visible).

Fornitura:

Inclusi accoppiamento rapido **di sicurezza** in acciaio e nipplo in acciaio.

Descrizione tecnica

Ø Esterno tubo flessibile	12 mm
Lunghezza utile del tubo flessibile	5 m
Raccordo innesto	1/4 pollici
Colore	verde
Ø Interno tubo flessibile	8 mm
Pressione massima di esercizio	16 bar
Tipo di prodotto	Tubo flessibile

Accessori

Nipplo con filettatura esterna
Set di 5 pezzi Filettatura di
raccordo esterna 1/2 pollici

080290 1/2

Giunto di sicurezza
Filettatura esterna Filettatura di
raccordo esterna 1/2 pollici

080285 1/2