



**Set con tubo flessibile in PU High Vis con giunto di sicurezza in acciaio eSafe
Ø 11×16 mm., Lunghezza utile del tubo flessibile: 10m**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080247 10
GTIN	7391390442239
Classe articolo	08A

Descrizione

Esecuzione:

Tubo in PU molto leggero, flessibile e resistente alle abrasioni con una buona forza di recupero. Kit tubi flessibili nel colore segnaletico verde (High-visible).

Fornitura:

Inclusi accoppiamento rapido **di sicurezza** in acciaio e nipplo in acciaio.

Descrizione tecnica

Ø Interno tubo flessibile	11 mm
Ø Esterno tubo flessibile	16 mm
Colore	verde
Pressione massima di esercizio	16 bar
Raccordo innesto	1/4 pollici
Lunghezza utile del tubo flessibile	10 m
Tipo di prodotto	Tubo flessibile

Accessori

Nipplo con filettatura esternaSet di 5 pezzi Filettatura di raccordo esterna 1/2 pollici	080290 1/2
Giunto di sicurezzaFilettatura esterna Filettatura di raccordo esterna 1/2 pollici	080285 1/2