

**Garant****Testina intercambiabile GARANT Master Mute, sinistra, Sistema / Misura  
inserto: DM/52****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264839 DM/52
GTIN	4251414902893
Classe articolo	29D

**Descrizione****Esecuzione:**

Per inserti per filettatura Dim. 22.

**Per:**

Corpi per barre alesatrici n. art. 264930, 264934 e 264938.

**Nota:**

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Punto di taglio / attacco: 40 mm

Testina intercambiabile con codice ISO: DIL

Inserto adatto: 22

Angolo di registrazione: 90 grado

Ø Preforatura minimo  $D_{min}$ : 48 mm

Spostamento centrale  $L_3$ : 25 mm

**Descrizione tecnica**

Angolo di registrazione	90 grado
Vite per sottoplacchetta	259027 2
Sottoplacchetta	279820 4
Punto di taglio / attacco	40 mm
Sistema	DM
Serie	Master Mute
Testina intercambiabile con codice ISO	DIL
Lunghezza complessiva L	40 mm
Insero adatto	22
Staffa, vite, O-ring	279835 4
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	25 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	48 mm
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainsero con bloccaggio a staffa

## Accessori

Sottoplacchetta Modello 4	279820 4
Sottoplacchetta Modello 1	279820 1
Unità staffe Modello 2	279835 2
Vite per sottoplacchetta Modello 2	259027 2