



**Set di svasatori conici HOLEX Pro Steel n. art. 150182 in cassetta 90°, TiAlN,  
Numero svasatori: 6**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	150342 6
GTIN	4062406524517
Classe articolo	12M

## Descrizione

### Esecuzione:

Set di svasatori conici **in cassetta**. Pratico per i lavori di montaggio e per l'officina.

**Svasatori a 3 taglienti**, con spoglie rettificate e scanalature ricavate dal pieno.

Svasatore conico di precisione per eseguire svasature coniche senza vibrazioni.

### Contenuto:

cad. 1 svasatore: Dim. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

### Nota:

Cassetta vuota per 6 o 7 svasatori, vedi n. art. 150370.

## Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	3
Numero svasatori	6
Serie	ProSteel
Rivestimento	TiAlN

Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Materiale da taglio	HSS
Passo dei taglienti dello svasatore	differente
Norma	DIN 335 C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Svasatori conici