



Set di svasatori conici HOLEX Pro Steel con 3 superfici di serraggio n. art. 150184 in cassetta 90°, TiAlN, Numero svasatori: 6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	150344 6
GTIN	4062406524531
Classe articolo	12M

Descrizione

Esecuzione:

Set di svasatori conici **in cassetta**. Pratico per i lavori di montaggio e per l'officina.

Svasatori a 3 taglienti, con spoglie rettificate e scanalature ricavate dal pieno.

Uso:

Svasatore conico di precisione per eseguire svasature coniche senza vibrazioni.

Contenuto:

cad. 1 svasatore: Dim. 11,5; 15; 19; 6; 8; 10

Nota:

Cassetta vuota per 6 o 7 svasatori, vedi n. art. 150370.

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	3
Numero svasatori	6
Serie	ProSteel
Rivestimento	TiAlN

Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Materiale da taglio	HSS
Passo dei taglienti dello svasatore	differente
Norma	DIN 335 C
Codolo	Codolo a tre piani di bloccaggio con h9
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Svasatori conici