



**Set di svasatori conici HOLEX Pro Steel con 3 superfici di serraggio n. art. 150184 in cassetta 90°, TiAlN, Numero svasatori: 7**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	150344 7
GTIN	4062406524548
Classe articolo	12M

## Descrizione

### Esecuzione:

Set di svasatori conici **in cassetta**. Pratico per i lavori di montaggio e per l'officina.

**Svasatori a 3 taglienti**, con spoglie rettificate e scanalature ricavate dal pieno.

### Uso:

Svasatore conico di precisione per eseguire svasature coniche senza vibrazioni.

### Contenuto:

cad. 1 svasatore: Dim. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

### Nota:

Cassetta vuota per 6 o 7 svasatori, vedi n. art. 150370.

## Descrizione tecnica

Numero svasatori	7
Numero taglienti Z	3
Serie	ProSteel
Rivestimento	TiAlN

Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Materiale da taglio	HSS
Passo dei taglienti dello svasatore	differente
Norma	DIN 335 C
Codolo	Codolo a tre piani di bloccaggio con h9
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Svasatori conici