

Magnete permanente cilindrico piatto con filettatura interna, Ferrite, Ø: 100mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085915 100
GTIN	2050001735751
Classe articolo	08Q

Descrizione

Esecuzione:

- **Magnete permanente cilindrico piatto schermato, nucleo in ferrite dura e boccola filettata**
- **Superficie zincata.**
- **Resistente alle alte temperature fino a massimo 120 °C.**

Uso:

Per il serraggio, montaggio, inserimento mediante fissaggio a vite.

Nota:

Ganci a vite con filettatura esterna vedi n. art. 085921.

Descrizione tecnica

Ø	100 mm
Peso	940 g
Filettatura	M12 mm
Forza di tenuta nominale	900 N
Altezza	22 mm
Termostabilità massima	120 °C
Boccola filettata	sì

Altezza con filettatura	42 mm
Materiale superficie	zincato
Materiale nucleo del magnete	Ferrite
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto