



Utensile a moto alternato DynaPen® ad aria compressa , Modello: 10844



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079708 10844
GTIN	616026108448
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Lima ad aria compressa DynaPen a forma di matita con **set di accessori (pinza di serraggio da 1/8 pollice)**. Grazie al movimento pulsante (corsa 0,018 mm) **le applicazioni sono molteplici**, come per esempio incisione, siglatura, lavori semplici di pulitura e di limatura, sbavatura, ecc.

Fornitura:

Inclusi tubo di raccordo da 1,4 m, lima e chiave esagonale.

Nota:

Mini-lime diamantate adatte vedi n. art. 529420.

Descrizione tecnica

Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Lunghezza	108 mm
Denominazione originale prodotto	DynaPen Kit
Peso	0,26 kg
Filettatura di raccordo	NPT
Ø	23 mm
Vibrazione massima a norma EN	8 m/s ²
Frequenza di percussione	233 Hz
Rumorosità	79 dB(A)

Fabbisogno massimo d'aria	28,2 l/min
Tipo di prodotto	Incisore

Accessori

Mini-lima diamantatagrana D126 (media) Universal Modello 1	529420 1
Mini-lima diamantatagrana D126 (media) Universal Modello 1K	529420 1K
Mini-lima diamantatagrana D126 (media) Universal Modello 4	529420 4