

Garant

Inserto di troncatura neutro, HB9035, Larghezza gola w: 3mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 273500 3 |
| GTIN | 4062406530891 |
| Classe articolo | 21J |

Descrizione

Uso:

Per lame di troncatura n. art. 273551 – 273558.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ² | 0,1 mm/gir, |
| Raggio di curvatura | 0,25 mm |
| Materiale da taglio | HM |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Larghezza gola w | 3 mm |
| Impiego principale | P |
| Tipo | HB9035 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 1 |
| Profilo degli inserti | neutro |
| Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Acciaio < 500 N/mm ² | idonea | 200 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idonea | 180 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idonea | 160 m/min | P |
| Acciaio < 1100 N/mm ² | idonea | 140 m/min | P |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idonea | 110 m/min | P |
| GG(G) | limitatamente adatta | 80 m/min | K |
| continuo | idonea | | |
| irregolare | idonea | | |
| interrotto | idonea | | |
| a umido max. | idonea | | |