



MultiMaster MM 700 Max, Modello: 72296862



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077804 72296862
GTIN	
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

Utensili oscillanti leader del mercato in tre diverse classi di potenza (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) nella nuova versione con **portautensili Starlock** (migliore trasmissione della forza del momento torcente per max. il 35% di produttività in più).

- **Possibilità di utilizzo quasi infinite (segare, rettificare, raschiare, troncare, raspare) grazie all'andamento oscillatorio (ridotta formazione di polvere).**
- **Regolazione elettronica in continuo della velocità per un utilizzo ottimale.**
- **Massima qualità e stabilità grazie alla trasmissione in metallo e utilizzo continuo di cuscinetti a sfera e ad ago.**
- **Molto maneggevole grazie al design ergonomico con inserti morbidi e al peso ridotto.**

Dotato di lama per sega bimetallica adatta per legno, metallo e materie plastiche, questo strumento multiuso è la soluzione perfetta per garantire un rapido avanzamento dei lavori di smontaggio e ristrutturazione. Grazie al portautensili StarlockMax, è possibile accedere a circa 180 accessori FEIN delle classi di prestazione Starlock, Starlock Plus e StarlockMax.

Fornitura:

1× lama per sega universale E-Cut (44 mm), L-BOXX.

Descrizione tecnica

Alimentazione	Funzionamento a batteria
Potenza assorbita	450 W

Peso	1,6 kg
Denominazione originale prodotto	MM 700 MAX
Numero di oscillazioni	10000 min ⁻¹
Portautensile	StarlockMax
Ampiezza (movimento di oscillazione)	2 × 2,0 grado
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Tipo di prodotto	Oscillatore

Accessori

Lama per sega E-Cut diamantata Larghezza taglio 44 mm	077885 44
Lama per sega E-Cut, HM, attacco SLP Larghezza taglio 35 mm	077858 35
Lama per sega a segmenti, diamantata, 2,2 mm Ø Lama 90 mm	077867 90
Lama per sega E-Cut, standard, curva Larghezza taglio 50 mm	077870 50
Lama per sega a segmenti, HSS Ø Lama 85 mm	077836 85
Lama per sega a segmenti, HM, 2,2 mm Ø Lama 75 mm	077865 75
Lama per sega E-Cut, Carbide Pro Larghezza taglio 35 mm	077891 35
Lama per sega E-Cut, diamantata, 2,2 mm	077886
Set di lame per sega E-Cut, legno + metallo 6 pezzi Esecuzione SET	077848 SET
Lama per sega, bimetallica in HSS Ø Lama 100 mm	077838 100
Raspa in HM triangolare	077888
Lama per sega a segmenti, bimetallo HSS Ø Lama 100 mm	077827 100
Lama per sega, HSS, 5 pezzi Ø Lama 85 mm	077835 85
Lama per sega, HSS Ø Lama 85 mm	077834 85
Lama per sega E-Cut, bimetallica, Long Life Larghezza taglio 32 mm	077884 32

Lama per sega a segmenti, HM, 2,2 mm Ø Lama 90 mm	077865 90
Lama per sega a segmenti, diamantata Ø Lama 90 mm	077868 90
Lama per sega E-Cut, standard Larghezza taglio 35 mm	077844 35
Lama per sega E-Cut, bimetallica, Long Life Larghezza taglio 42 mm	077884 42
Lama per sega E-Cut, bimetallica, Fine Larghezza taglio 30 mm	077857 30
Lama per sega a segmenti, HM, 1,2 mm Ø Lama 90 mm	077829 90
Lama per sega E-Cut, bimetallica, Precision Larghezza taglio 35 mm	077850 35
Lama per sega a segmenti, HM, 1,2 mm Ø Lama 75 mm	077829 75
Lama per sega E-Cut, diamantata, 1,2 mm	077887
Lama per sega, bimetallica in HSS, 5 pz. Ø Lama 100 mm	077839 100
Lama per sega E-Cut, diamantata, attacco SLP Larghezza taglio 35 mm	077849 35
Lama per sega a segmenti, diamantata, 1,2 mm Ø Lama 75 mm	077830 75
Lama per sega E-Cut, Carbide Pro Larghezza taglio 35 mm	077893 35
Lama per sega a segmenti, diamantata, 1,2 mm Ø Lama 90 mm	077830 90
Lama per sega E-Cut, bimetallica, universale Larghezza taglio 44 mm	077856 44
Set di 5 lame per sega E-Cut standard Larghezza taglio 65 mm	077840 65
Lama per sega, bimetallica in HSS Ø Lama 85 mm	077838 85
Lama per sega E-Cut, standard Larghezza taglio 65 mm	077844 65
Lama per sega E-Cut, bimetallica, Long Life Larghezza taglio 20 mm	077847 20
Set di lame per sega E-Cut, MiniCut3 pezzi Esecuzione SET	077859 SET
Lama per sega a segmenti, diamantata, 2,2 mm Ø Lama 75 mm	077867 75
Lama per sega, bimetallica in HSS, 5 pz. Ø Lama 85 mm	077839 85
	077840 35

Set di 5 lame per sega E-Cut standard Larghezza taglio 35 mm

Lama per sega E-Cut, standard, curva Larghezza taglio 35 mm

077870 35

Lama per sega a segmenti, HM Ø Lama 90 mm

077828 90