



## Disco abrasivo lamellare POLIFFAN-STRONG (ZA) per acciaio, Ø 125 mm, Grana: 40



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	566322 40
GTIN	4007220777886
Classe articolo	55P

### Descrizione

#### Esecuzione:

Disco abrasivo lamellare adatto per lavorazioni esigenti.

Forma brevettata con una **notevole tenuta del rivestimento** per garantire **un'elevata capacità di asportazione** e **una lunga durata**.

### Descrizione tecnica

Descrizione della forma	inclinato
Ø Foro	22,23 mm
Ø Disco	125 mm
Materiale abrasivo	Zirconio (ZA)
Sigla materiale abrasivo	ZA
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 125 mm
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica massima	80 m/s

Tipo di prodotto

Disco abrasivo lamellare

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	adatto		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adatto		
Acciaio < 55 HRC	adatto		
Acciaio < 60 HRC	adatto		
Acciaio < 67 HRC	adatto		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
a secco	adatto		